

70 NEWS

life with sTone
～ 石の温もりを、暮らしの中に～

みなさんこんにちは！梅雨明けも間近になり、いよいよ夏本番を迎えます。今年は世界各国で異常気象が発生しています。高温・大雨・少雨そして南半球では低温の異常気象が発生しています。次世代のために、地球にやさしくできることを、出来ることから今すぐに行わないと本当に近い将来、大変なことが起こりそうな気がします。間もなく、墓石業界では需要期であるお盆・お彼岸を迎えます。できる範囲で、省エネ対策と体へのケアを両立させながら、快適な夏を過ごしたいものです。

TOPIC 1 コーキング目地の色を変えたい！■■■



ボンドストーンコークR

ボンドストーンコークS

墓石への目地施工には、石材への汚染を抑えた石材専用コーキングをほとんどの方がご利用頂いておられるかと思えます。当社でも石材専用コーキングとして「ボンドストーンコークR」「ボンドストーンコークS」を販売し、多くの方にご利用頂いておりますが、石材に応じて色を変えたいが塗装ができるのか？との問い合わせを頂く事があり、今回検証いたしました。検証内容はストーンコークR/Sが硬化した後に塗装ができるかです。



- ①ストーンコークR/Sのグレー色を平面に硬化させます。
- ②ラッカーズプレーにて白色を塗布します。
- ③グレー色の表面に白色の塗料が塗布されたように見えます。

結果から申し上げますと、塗装は辞めた方がよさそうです。ストーンコークの場合、表面上の塗装は一時的には可能のようにみえますが、経年劣化によるトラブルが発生しそうです。メーカーによると、コーキング剤に含まれる成分と酸性雨等の外部からの汚染により、塗装部が軟化されていき、結果様々なトラブルが発生すると予測されるそうです。

石材用コーキングは、墓石で使用されることの多い、灰色(グレー)や黒色を品揃えております。当社のストーンコークSは灰色(グレー)・黒以外にもブロンズ・アイボリーを、品揃えております。

着色するのではなく、近い色の石材専用のコーキングを使用されることをお勧めいたします。

また、建築で使用されるセラミック材には、AKEMI社から様々な色に対応したコンポーシールがあります。詳細は当社営業までお問合せください。



コンポーシール

TOPIC 2 WORLD TOPIC 「セルフロックドリー」

大判やスラブ材の運搬・移動時に便利な運搬車です。サイズも小型でコンパクトなため場所も取りません。

タイヤは大型な空気入りタイヤを使用しており耐荷重もあり、スムーズな移動が可能です。グリップ部のゴムパットにより傷・汚れ防止に加え、部材を挟むだけで固定されるオートグリップを採用しており、安全・安心に部材を移動させることができます。



SLT60

モデル	長さ(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	グリップ範囲(mm)	本体重量(kg)	耐荷重(kg)
SLT60	320	293	308	0~60	8.1	250
SLT95	320	330	315	0~95	9.5	250

TOPIC 3

STONEレスキュー110

「石のローソク立に彩光が取りつかない!?!」

墓前を飾る石のローソク立に使用されるステンレス製の窓枠「彩光(さいこう)」ですが、彩光を取りつけるには、石のローソク立の開口部分の寸法が決まっています(詳しくは右下のQRコードの動画で)。

今回、石ローソク立の開口部内側の下部の深さが足りない(右写真:15ミリしかなく取付けには25ミリ以上必要)ので、どのようにすれば取りつけが出来るのかとお問合せ頂きました。

この場合、下部の深さを約10ミリ深くするしかありません。今回は軸付きカッターで、根気よく削り落とすことで無事に取りつけられました。

さらに今回は、うまく取りつけが出来たのですが、テストしたところ、彩光の扉を閉じた際にローソクの炎がすぐ消えることが判明しました。彩光は石との密着性が高いため石ローソク立内部の空気が不足します。そのため石ローソク立に開けている空気穴を、少し大きくして頂き、ローソクの炎を消えにくくしました。



TOPIC 4

セメント目地はつり

「六角こね吉 250L/300L」

新商品



墓石によくみられるセメント目地。墓誌(霊標)の足(下駄)との固定など、外すことがある場合に利用されております。この目地のハツリ作業のお助けツールとして「六角こね吉 250L/300L」が発売されました。握りやすい六角形状と程よい厚みのある刃先をもち、セメント目地を簡単に外すことができます。

TOPIC 5 充電式ポリッシャー 新発売キャンペーン実施中!

小型でコンパクトな充電式ポリッシャーが、今回開発され新発売されました。石材業界では、現場でのAKEMI商品を使用した補修メンテナンス作業に最適です。専用のパット(72φ)が付属しています。今ならもれなく専用バッテリーが1個(合計2個)サービスされる、新発売キャンペーン実施中(台数限定)です。



藤栄株式会社

大阪本社 〒578-0944 大阪府東大阪市若江西新町4-5-25
東部営業所 〒327-0817 栃木県佐野市伊勢山町14-10

ウェブサイト
<http://touei.ne.jp>



フェイスブック
<https://www.facebook.com/touei.kenzai/>



商品についてのお問い合わせ・ご注文等は、お近くの石材工具販売店様までお問い合わせください。

TOUEI ドットニュースは、メールでいち早く配信しております。配信をご希望の場合は、web@touei.ne.jp へ、メールの本文欄に会社名・お名前をご入力の上、送信ください。(右側のQRコードで、上記のメールが開きます)

